

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, korkeudensäätölaitteella ja ruuvipuristimella, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	923717 1250
GTIN	4062406086237
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 525

Oven korkeus, ruuvipenkin runko mm: 675

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Toimituksen sisältö:

Sisältää GARANT-välyksen- ja korkeudensäätölaitteen nro 967568 koko 120 ja GARANT-ruuvipenkin nro 967100 koko 120.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikkorunko vaaleanharmaat RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016 **Siirtoyksikkö aina antrasiitinharmaa RAL 7016** (ei määritettävissä), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	2
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
pyörialustan enimmäiskantokyky	400 kg
Työtason materiaali	Eluplan
Työtason pituus	1250 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	137,6 kg
Laatikoiden lukumäärä	1
Korkeus	950 mm
Työntökahva	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Työtason paksuus	50 mm
alaslaskettava	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason syvyys	750 mm
Iskunvaimennin	ei
Pyörän materiaali	Täyskumi
ComfortClose	ei
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12