

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, korkeudensäätölaitteella ja ruuvipuristimella, bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	923711 1250
GTIN	4062406086213
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 525

Oven korkeus, ruuvipenkin runko mm: 675

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Toimituksen sisältö:

Sisältää GARANT-välyksen- ja korkeudensäätölaitteen nro 967568 koko 120 ja GARANT-ruuvipenkin nro 967100 koko 120.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikkorunko vaaleanharmaat RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016 **Siirtoyksikkö aina antrasiitinharmaa RAL 7016** (ei määritettävissä), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Työtason pituus	1250 mm
Paino	143,5 kg
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason materiaali	Bambu
Työntökahva	ei
Työtason syvyys	750 mm
Ovien lkm	2
alaslaskettava	kyllä
Työtason pinta	öljytty
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikoiden lukumäärä	1
Iskunvaimennin	ei
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	950 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Pyörän materiaali	Täyskumi
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12