

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, ilman korkeudensäätölaitetta ja ruuvipuristinta, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923737 1250
GTIN	4062406086268
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 425

Ruuvipenkin kaapin oven korkeus mm: 575

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Työtason materiaali	Eluplan-levy, tumma
alaslaskettava	kyllä

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1250 mm
Paino	111,1 kg
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Korkeus	850 mm
Ovien lkm	2
Jarruttomien ohjauksrullien lukumäärä	2
Laatikoiden lukumäärä	1
ComfortClose	ei
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Pyörän materiaali	Umpikumi
Työntökahva	ei
Iskunvaimennin	ei
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75