

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, ilman korkeudensäätölaitetta ja ruuvipuristinta, bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	923751 1250
GTIN	4062406086275
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 525

Oven korkeus, ruuvipenkin runko mm: 675

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikkorunko vaaleanharmaat RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016 **Siirtoyksikkö aina antrasiitinharmaa RAL 7016** (ei määritettävissä), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	Täyskumi
-------------------	----------

Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
alaslaskettava	kyllä
Korkeus	950 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	123,9 kg
Ovien lkm	2
Työtason pituus	1250 mm
Työntökahva	ei
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason pinta	öljytty
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Työtason materiaali	Bambu
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Iskunvaimennin	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg

Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75