

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, ilman korkeudensäätölaitetta ja ruuvipuristinta, bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	923731 1250
GTIN	4062406086244
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 425

Ruuvipenkin kaapin oven korkeus mm: 575

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	117 kg
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg

Pyörän materiaali	Umpikumi
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeus	850 mm
alaslaskettava	kyllä
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Ovien lkm	2
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Työtason materiaali	Bambutaso
Työtason pituus	1250 mm
Työntökahva	ei
Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Iskunvaimennin	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21