

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Eluplan-levy, tumma, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921007 1500
GTIN	4062406086312
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnon.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
--------------------------	--------

Alarakenteen syvyys	700 mm
Sarja	Ready-to-go
Laatikoiden lukumäärä	4
Alarakenteen leveys	1300 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	850 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	118,6 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950320 75/1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32	953821 32
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950320 75/2
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1	950320 100/1
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3	950320 100/3
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3- numeroinen) 003	950050 003

easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950300 75/3
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950300 75/2
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950320 100/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950320 75/3
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955072 22
Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10