

Garant
TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 4,03mm


Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 121201 4,03 |
| GTIN | 4045197715654 |
| Tuoteluokka | 11E |

Kuvaus

Malli:

Kierteinen tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut kierukkaurat optimaaliseen lastunpoistoon**.

Mahdollistaa toleranssivälin IT7 säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

Toleranssi:Koko, nimellis-Ø +0,003 mm.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa numerolla **121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa numerolla **121201 + 129100HE**.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Terien lkm Z | 1 |
| Nimellis-Ø D _c | 4,03 mm |
| Varren toleranssi | h6 |
| Lastu-urien pituus L _c | 36 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | ±0,003 |
| varren Ø D _s | 4 mm |
| Kokonaispituus L | 74 mm |
| Syöttö f PEEK | 0,15 mm/kierr, |
| Standardi | Tehdasnormi |

| | |
|---|-----------------|
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 30 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 5×D |
| Kärkikulma | 120 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Semi-Standard | kyllä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| PMMA akryyli | soveltuu | 30 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 50 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 50 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 50 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 50 m/min | N |
| PVDF GF20 | sopii rajoituksin | 60 m/min | N |
| POM GF25 | sopii rajoituksin | 60 m/min | N |
| PA 66 GF30 | sopii rajoituksin | 60 m/min | N |
| PEEK GF30 | sopii rajoituksin | 50 m/min | N |
| PTFE CF25 | sopii rajoituksin | 40 m/min | N |
| PEEK CF30 | sopii rajoituksin | 40 m/min | N |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |

