

Garant GRIDLINE

## Työpenkki, vasemmalla 5 vetolaatikkoa, keskeltä avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 921217 2000   |
| GTIN         | 4062406086466 |
| Tuoteluokka  | 9GG           |

### Kuvaus

#### Malli:

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Keskiosan sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

#### Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250

#### Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

#### Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

### Tekninen kuvaus

|       |             |
|-------|-------------|
| Sarja | Ready-to-go |
|-------|-------------|

|  |  |
|--|--|
| Työtason pituus  | 2000 mm  |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G   | 20   |
| Laatikostokehys hyötykorkeus   | 625 mm   |
| Vetolaatikoiden hyötyala G   | 20×20  |
| Paino  | 203,6 kg   |
| Laatikoiden lukumäärä  | 9  |
| Vetolaatikon hyötyleveys G   | 20   |
| Alarakenteen leveys  | 1900 mm  |
| Työtason syvyys  | 750 mm   |
| Työtason paksuus   | 50 mm  |
| Vetolaatikon hyötysyvyys   | 500 mm   |
| Korkeus  | 950 mm   |
| Vetolaatikon hyötyleveys   | 500 mm   |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 800 kg   |
| Alarakenteen syvyys  | 700 mm   |
| Rakennetyyppi  | Teräsputkirakenne  |
| Materiaalin paksuus  | 1 mm   |
| Työpöydän korkeus  | 950 mm   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus   | 75 kg  |
| Pöytälevyn paksuus   | 50 mm  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)                                | 100 %  |
| Nastasynterilukko  | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite   | 20×20G   |
| Tuotetyyppi  | Työpöytä   |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm  | 927800 125  |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm  | 927800 100  |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003                     | 950050 003  |
| Irrotustyökalu Tyyppi 1   | 950070 1    |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21   | 914227 KO21 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm  | 927800 250  |
| Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä<br>Vetolaatikon kantavuus 75 kg | 950180 75   |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm  | 927800 150  |