

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla 5 vetolaatikkoa, keskeltä avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921211 2000
GTIN	4062406086442
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Keskiosan sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Alarakenteen syvyys	700 mm
---------------------	--------

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Alarakenteen leveys	1900 mm
Korkeus	950 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sarja	Ready-to-go
Paino	213,6 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Laatikoiden lukumäärä	9
Työtason pituus	2000 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100