

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	921404 1500/DE
GTIN	4062406086480
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus häittätappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Portaaton sähkötoiminen korkeudensäätö. Korkeuden säätö käsipainikkeella. Liitäntäkaapeli, saksalainen sukopistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. Liitäntäkaapelin pituus 1,5 m.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunнан.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtovalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumisesta vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

## Tekninen kuvaus

Sarja	Ready-to-go
Nostonopeus	9 mm/s
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
suurin nostovoima	6000 N
Paino	151,4 kg
Korkeudensäätöperiaate	sähköinen
Alarakenteen leveys	1300 mm
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Työtason paksuus	50 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Liitäntäjännite	250 V
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Työtason syvyys	750 mm
IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F

Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100