

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921444 1500/DE
GTIN	4062406086510
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus häittätappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Portaaton sähkötoiminen korkeudensäätö. Korkeuden säätö käsipainikkeella. Liitäntäkaapeli, saksalainen sukopistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. Liitäntäkaapelin pituus 1,5 m.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtoalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Alarakenteen syvyys	700 mm
ComfortClose	ei
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Nostonopeus	9 mm/s
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	161,1 kg
suurin nostovoima	6000 N
Työtason syvyys	750 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Liitäntäjännite	250 V
Sarja	Ready-to-go
Korkeudensäätöperiaate	sähköinen
IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F

Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21