

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Eluplan-levy, tumma, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921407 1500/DE
GTIN	4062406086497
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Portaaton sähkötoiminen korkeudensäätö. Korkeuden säätö käsipainikkeella. Liitäntäkaapeli, saksalainen sukopistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. Liitäntäkaapelin pituus 1,5 m.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunнан.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtovalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumisesta vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Nostonopeus	9 mm/s
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Liitäntäjännite	250 V
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	137,4 kg
Sarja	Ready-to-go
suurin nostovoima	6000 N
Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
ComfortClose	ei
Korkeudensäätöperiaate	sähköinen
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Alarakenteen syvyys	700 mm
IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V

Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21