

Garant

TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 2,03 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	121201 2,03
GTIN	4045197715517
Tuoteluokka	11E

Kuvaus

Malli:

Kierteinen tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut** kierukkaurat **optimaaliseen lastunpoistoon**.

Mahdollistaa toleranssivälin IT7 säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

Toleranssi:Koko, nimellis-Ø **+0,003 mm**.

Suositus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilaus **nroilla 121201 + 129100HB**.

Malli **HE**: tilaus **nroilla 121201 + 129100HE**.

Standardi: DIN 6537

Toleranssi, nimellis-Ø: ±0,003

Terien lkm Z: 1

Semi-Standard: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: ±0,003

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 11 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s : 3 mm

Syöttö f PEEK: 0,1 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	14 mm
Terien lkm Z	1

Varren toleranssi	h6
Nimellis- \varnothing D_c	2,03 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	$\pm 0,003$
varren \varnothing D_s	3 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Syöttö f PEEK	0,1 mm/kierr,
Standardi	DIN 6537
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	11 mm
Semi-Standard	kyllä
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Porausvyvyys enintään	5xD
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora