

Garant GRIDLINE

Työpenkki, sähköisesti korkeussäädettävä, vasemalla ovi, keskeltä avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/DEmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	921564 2000/DE
GTIN	4062406086541
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Portaaton sähkötoiminen korkeudensäätö. Korkeuden säätö käsipainikkeella. Liitäntäkaapeli, saksalainen sukopistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. Liitäntäkaapelin pituus 1,5 m.

Keskiosan sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Ovellinen runko ja korkeussäädettävä hyllytaso.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Nostonopeus	9 mm/s
Korkeudensäätöperiaate	sähköinen
Alarakenteen leveys	1900 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Työtason syvyys	750 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Paino	193,1 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
suurin nostovoima	6000 N
Työtason pituus	2000 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Liitäntäjännite	250 V
ComfortClose	ei
Sarja	Ready-to-go
IP-suojaluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	350 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100