

Garant GRIDLINE

Työpenkki, sähköisesti korkeussäädettävä, vasemmalla ovi, keskeltä avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/DEmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	921561 2000/DE
GTIN	4062406086534
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Portaaton sähkötoiminen korkeudensäätö. Korkeuden säätö käsipainikkeella. Liitäntäkaapeli, saksalainen sukopistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. Liitäntäkaapelin pituus 1,5 m.

Keskiosan sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Ovellinen runko ja korkeussäädettävä hyllytaso.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

Nostonopeus	9 mm/s
Liitäntäjännite	250 V
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeudensäätöperiaate	sähköinen
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
suurin nostovoima	6000 N
Paino	184,1 kg
Sarja	Ready-to-go
Alarakenteen leveys	1900 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työtason paksuus	50 mm
IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	350 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150