

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922004 2000
GTIN	4062406086664
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työtason paksuus	50 mm
Paino	73 kg
Sarja	vario Basic
Korkeus	850 mm

Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Jalkaosaa Korkeus 800 mm	927000 800