

**Garant****Poraistukat, lieriövarsi, Tyyppi: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341265 32
GTIN	4062406086633
Tuoteluokka	31B

**Kuvaus****Malli:**

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Kapea rakenne.
- Jäähdytysnesteen kohdistettu syöttö.

**Etu:**

- Lieriövarsi varmistaa joustavan käytön.
- Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää Torx-kiristysavaimen T-vääntimellä.

**Tekninen kuvaus**

Poranpään pituus avattu	81,9 mm
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Ulko-Ø	50 mm
Pituus suljettu	92 mm
Varren pituus	60 mm
Kokonaispituus	141,9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min <sup>-1</sup>
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Poraistukka