

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, korkeus 850 mm, Bambutaso, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922001 2000 |
| GTIN | 4062406086619 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-------------|
| Työtason syvyys | 750 mm |
| Työtason pituus | 2000 mm |
| Työtason materiaali | Bambu |
| Paino | 73 kg |
| Korkeus | 850 mm |
| Sarja | vario Basic |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Rakennetyyppi | Teräs rakenne |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpöydän korkeus | 850 mm |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jalkaosan korkeus 800 mm | 927000 800 |
| Liitoslevy Tyyppi 1 | 927122 1 |
| Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm | 926001 2000 |