

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922007 1500
GTIN	4062406086688
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Sarja	vario Basic
Työtason pituus	1500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason materiaali	Eluplan

Paino	59 kg
Korkeus	850 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500