

Garant**Poraistukat, lieriövarsi, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341265 25
GTIN	4062406086626
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Kapea rakenne.
- Jäähdytysnesteen kohdistettu syöttö.

Etu:

- Lieriövarsi varmistaa joustavan käytön.
- Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää Torx-kiristysavaimen T-vääntimellä.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	50 mm
Poranpään pituus avattu	81,9 mm
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Pituus suljettu	92 mm
Varren pituus	56 mm
Kokonaispituus	137,9 mm
varren Ø D _s	25 mm
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min ⁻¹
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Poraistukka