

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922004 1500
GTIN	4062406086657
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	850 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Paino	59 kg
Sarja	vario Basic

Työtason pituus	1500 mm
Rakennetyyppi	Teräspankirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosaa Korkeus 800 mm	927000 800