

Garant GRIDLINE

**Vario Basic -työpenkki, korkeus 850 mm, Bambutaso, Pöytälevyn pituus: 1000mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922001 1000   |
| GTIN         | 4062406086596 |
| Tuoteluokka  | 9GG           |

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Korkeus             | 850 mm |
| Työtason syvyys     | 750 mm |
| Työtason materiaali | Bambu  |

|  |  |
|--|--|
| Paino  | 44 kg  |
| Sarja  | vario Basic  |
| Työtason pituus  | 1000 mm  |
| Työtason paksuus   | 50 mm  |
| Rakennetyyppi  | Teräsrakenne   |
| Materiaalin paksuus  | 1 mm   |
| Työpöydän korkeus  | 850 mm   |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg   |
| Pöytälevyn paksuus   | 50 mm  |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi  | Työpöytä   |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua<br>Pöytälevyn pituus 1000 mm | 926001 1000 |
| Jalkaosa Korkeus 800 mm  | 927000 800  |
| Liitoslevy Tyyppi 1  | 927122 1    |