

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922014 2000
GTIN	4062406086855
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	950 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	2000 mm
Sarja	vario Basic

Paino	75 kg
Rakennetyyppi	Teräspankirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Jalkaosan Korkeus 900 mm	927000 900
Työtaso, paksuus 50 mm, pyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1