

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, korkeus 950 mm, Bambutaso, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922011 1500
GTIN	4062406086817
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Työtason materiaali	Bambu
Sarja	vario Basic
Paino	61 kg

Työtason syvyys	750 mm
Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	950 mm
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm	926001 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1