

**Garant****TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 121201 3      |
| GTIN         | 4045197715555 |
| Tuoteluokka  | 11E           |

**Kuvaus****Malli:**

**Kierteinen** tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut kierukkaurat optimaaliseen lastunpoistoon**.

**Mahdollistaa toleranssivälin IT7** säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

**Toleranssi:**Koko, nimellis-Ø +0,003 mm.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa numerolla **121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa numerolla **121201 + 129100HE**.

**Tekninen kuvaus**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Varren toleranssi                 | h6            |
| Terien lkm Z                      | 1             |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub>         | 3 mm          |
| Lastu-urien pituus L <sub>c</sub> | 28 mm         |
| Toleranssi, nimellis-Ø            | ±0,003        |
| varren Ø D <sub>s</sub>           | 4 mm          |
| Kokonaispituus L                  | 66 mm         |
| Syöttö f PEEK                     | 0,1 mm/kierr, |
| Standardi                         | Tehdasnormi   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub> | 23,5 mm         |
| Pinnoitus                                     | pinnoittamaton  |
| Lastuava aine                                 | TKM             |
| Malli   | 5×D             |
| Kärkikulma                                    | 120 astetta     |
| Varsi   | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys                                  | ei              |
| Semi-Standard                                 | kyllä           |
| Värirengas                                    | ilman           |
| Tuotetyyppi                                   | Kierukkapora    |

## Käyttäjätiedot

|                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| PMMA akryyli   | soveltuu          | 30 m/min       | N         |
| PE-HD          | soveltuu          | 50 m/min       | N         |
| PA 66          | soveltuu          | 50 m/min       | N         |
| PEEK           | soveltuu          | 50 m/min       | N         |
| PF 31          | soveltuu          | 50 m/min       | N         |
| PVDF GF20      | sopii rajoituksin | 60 m/min       | N         |
| POM GF25       | sopii rajoituksin | 60 m/min       | N         |
| PA 66 GF30     | sopii rajoituksin | 60 m/min       | N         |
| PEEK GF30      | sopii rajoituksin | 50 m/min       | N         |
| PTFE CF25      | sopii rajoituksin | 40 m/min       | N         |
| PEEK CF30      | sopii rajoituksin | 40 m/min       | N         |
| märkä enintään | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva          | soveltuu          |                |           |
| ilma           | soveltuu          |                |           |

