



## LED-taskulamppu, musta sis. paristot, Tyyppi: 160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081533 160
GTIN	4062406087173
Tuoteluokka	02A

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.**

- **Vierimisenesto.**
- **Kumipäällysteinen painonappi.**

**Tarkennettavalla** valaisinpäällä.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

### Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Mignon, AA
Valaisuaika	9 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
ATEX-vyöhyke	ei

IP-suojausluokka	IP 54
Valovirta	250 lm
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Kokonaispituus	160 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081559 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081554 LR6