

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki Basic, sähkötoiminen korkeussäätö, Bambutaso, Pöytälevyn pituus: 1000/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923251 1000/DE
GTIN	4062406085902
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Kaksi liitoslevyparia jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

2 x sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosa, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten esimerkiksi laatikostorunko, sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosat vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1000 mm
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	vario Basic
Työtason syvyys	750 mm
Liitäntäjännite	250 V
Paino	60 kg
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Nostonopeus	9 mm/s
Enimmäiskantokyky	400 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
IP-suojaluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

