

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki Basic, sähkötoiminen korkeussäätö, Bambutaso, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923251 1500/DE
GTIN	4062406087210
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Kaksi liitoslevyparia jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W.

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

2 x sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosia, 2 x liitoslevypari, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten esimerkiksi laatikostorunko, sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko ja jalkaosat vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Sarja	vario Basic
Enimmäiskantokyky	400 kg
Paino	75 kg
Työtason pituus	1500 mm
Nostonopeus	9 mm/s
Liitäntäjännite	250 V
ComfortClose	ei
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
IP-suojaluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä