

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki Basic, sähkötoiminen korkeussäätö, Eluplan-levy, tumma, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923257 1500/DE
GTIN	4062406087272
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Kaksi liitoslevyparia jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

2 x sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosia, 2 x liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten esimerkiksi laatikostorunko, sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosat vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
--------------	----

Paino	75 kg
Sarja	vario Basic
Nostonopeus	9 mm/s
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Työtason syvyys	750 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Liitäntäjännite	250 V
IP-suojaluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä