



## Konepajakompressori, Tyyppi: I.COMP3



### Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 079841 I.COMP3 |
| GTIN         |                |
| Tuoteluokka  | 03R            |

### Kuvaus

#### Malli:

Korroosiovapaat venttiilit, erittäin tehokas jäähdytys, huoltovapaat voimansiirto-osat, korroosiosuojatut säiliöt; varaosille vähintään 10 vuoden saatavuustakuu. Korkea hyötysuhde, alhaiset käyttökustannukset. Kannettava ja siirrettävä konepajakompressori, öljy- ja huoltovapaa.

- **Öljyttömästi puristettu ilma.**
- **Helppo kuljettaa.**
- **Yleiskäyttöinen.**
- **Integroitu paineen esivalinta ja portaaton kierrosluvun asettaminen.**

#### Huomautus:

Muita konepajakompressoreja saatavissa haluttaessa.

### Tekninen kuvaus

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Valmistajamerkintä    | i.Comp 3 |
| Maksimipaine (ilman-) | 11 bar   |
| Leveys                | 570 mm   |
| Painesäiliön tilavuus | 117 l    |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Suurin täyttöteho   | 160 l/min              |
| suurin imuteho      | 265 l/min              |
| Tehonkulutus        | 1,5 kW                 |
| Toimintäääni        | 97 dB(A)               |
| Korkeus             | 1050 mm                |
| Pituus              | 440 mm                 |
| Enimmäiskierrosluku | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Paino               | 29 kg                  |
| Tuotetyyppi         | Kompressori            |