



Nelisivuinen vesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 150/1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	469210 150/1
GTIN	4030616422152
Tuoteluokka	46U

Kuvaus

Malli:

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivua särmikkäitä ja litteitä. 1 puoli litteä, kaikki hienoksi hiottu. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellin herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu kilvessä.

Lämpösuojaus koko kotelon alueella estää käsien ja hengityksen lämmöstä aiheutuvat vaikutukset. Kotelossa oleva aukko mahdollistaa libellin tarkistamisen sivulta.

Käyttö:

Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

Standardi:

DIN 877

Tarkkuus:

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

Huomautus:

Magneettinen malli saatavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Tarkkuusluokka	1
Anturan pituus	150 mm
Anturan leveys	42 mm
Lukema	0,02 mm/m
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H1
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKehysvesivaaka Tarkkuus 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------