



KOMET®-kiinnitys, SK50, ABS® Ø d: 25 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	239002 25
GTIN	4047109045163
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

- Muoto AD/B
- Tasapainotettu-taso Q 6,3 kierrosluvulla 8000 kierr./min.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:

DIN 69871

Toimituksen sisältö:

Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.

Huomautus:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Sisäjäähdytys: kyllä

Ulottuma A: 60 mm

Ulokkeen pituus L₁: 20 mm

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	25 mm
Ulokkeen pituus L ₁	20 mm
Ulottuma A	60 mm
Sovitin	SK50
Varsi	ABS
Kiinnitysnormi	DIN 69871

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	ABS-pidin