




Neigungsmesstechnik o.K.

Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	467490 150
GTIN	4030616369150
Tuoteluokka	46U

Kuvaus

Malli:

Kompakti alumiininen kevytmetallivesivaaka. Tasainen **prismamittauspinta**. Tasaisena pysyvä tarkkuus asteikollisen hiotun lasilibellin jännityksettömän asennuksen ansiosta.

Käyttö:

Vaakasuorien pintojen ja akselien helppoon säätöön.

Tekninen kuvaus

Leveys	22 mm
Korkeus	22 mm
Pituus	150 mm
Lukema	0,6 mm/m
Mittauspinnan rakenne	prismaattinen
Kotelon materiaali	alumiini
Tuotetyyppi	Vesivaaka