



Ruuvitukialusta Alumiininen alaosa, Korkein tukikorkeus: 88Fmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	373550 88F
GTIN	4020772072865
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.

Ruuvitukialustan jalassa oleva kestopagneetti mahdollistaa tarkan ja helpon kohdistuksen **pystysuorassa kiinnityksessä**. Modulaarinen rakenne. Korkeuden laajennus 350 mm:iin asti, yhdessä välirenkaan nro 373555 kanssa.

Huomautus:

Keskiöintireikä, Ø 12, vasteille nro 375000 – 375010.

Tekninen kuvaus

Korkein tukikorkeus	88 mm
Pään Ø	50 mm
Matalin tukikorkeus	75 mm
tyyppi	6400
Alaosan Ø	50 mm
Kiinnitysraudoille – rakoleveys	14 - 22 mm

Kantavuus	30 kN
Tuotetyyppi	Ruuvitukialusta