

**Garant****DNMG 150612, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250764 HB7020
GTIN	4045197716514
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150612 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä