

**Garant****TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121201 9
GTIN	4045197715975
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

**Kierteinen** tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut kierukkaurat optimaaliseen lastunpoistoon**.

**Mahdollistaa toleranssivälin IT7** säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

**Toleranssi:**Koko, nimellis-Ø +0,003 mm.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa numerolla **121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa numerolla **121201 + 129100HE**.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	9 mm
Varren toleranssi	h6
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	61 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,003
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	103 mm
Syöttö f PEEK	0,25 mm/kierr,
Standardi	Tehdasnormi

suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	47,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	5×D
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PE-HD	soveltuu	50 m/min	N
PA 66	soveltuu	50 m/min	N
PEEK	soveltuu	50 m/min	N
PF 31	soveltuu	50 m/min	N
PVDF GF20	sopii rajoituksin	60 m/min	N
POM GF25	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PEEK GF30	sopii rajoituksin	50 m/min	N
PTFE CF25	sopii rajoituksin	40 m/min	N
PEEK CF30	sopii rajoituksin	40 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE