

**LED-taskulamppu sis. paristot, Väri: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.**

- **Vierimisenesto.**
- **Kumipäällysteinen painonappi.**

Tarkennettavalla valaisinpäällä.

Eri värejä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	27 mm
Sisältää vyölaukun	ei
Valovirta, porras 2	100 lm
IP-suojausluokka	IP 54

Paristotyyppi	Micro, AAA
Valaisuaika	4 h
ATEX-vyöhyke	ei
Valaisuaika porras 2	12 h
Kotelon väri	BLACK
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Valovirta	250 lm
Lamppu	LED-moduuli
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Kokonaispituus	143 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Paristokotelo Malli 3AAA	081506 3AAA
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3