

**LED-taskulamppu sis. paristot, Väri: GREY****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081437 GREY
GTIN	4062406087401
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.**

- **Vierimisenesto.**
- **Kumipäällysteinen painonappi.**

Tarkennettavalla valaisinpäällä.

Eri värejä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 54
Pään Ø	27 mm
Sisältää vyölaukun	ei
Valaisuaika	4 h

Valovirta, porras 2	100 lm
Kotelon väri	GREY
Paristotyyppi	Micro, AAA
Valaisuaika porras 2	12 h
ATEX-vyöhyke	ei
Valovirta	250 lm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Lamppu	LED-moduuli
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Kokonaispituus	143 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Paristokotelo Malli 3AAA	081506 3AAA