

**LED-taskulamppu sis. paristot, Väri: SILVER****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081437 SILVER |
| GTIN | 4062406087388 |
| Tuoteluokka | 02A |

Kuvaus**Malli:**

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.**

- **Vierimisenesto.**
- **Kumipäällysteinen painonappi.**

Tarkennettavalla valaisinpäällä.

Eri värejä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------|
| Valovirta, porras 2 | 100 lm |
| Paristotyyppi | Micro, AAA |
| ATEX-vyöhyke | ei |
| IP-suojausluokka | IP 54 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Valaisuaika | 4 h |
| Pään Ø | 27 mm |
| Valovirta | 250 lm |
| Lamppu | LED-moduuli |
| Kotelon väri | SILVER |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 |
| Valaisuaika porras 2 | 12 h |
| Taskulampputoiminto | Tarkennus |
| Kokonaispituus | 143 mm |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Taskulamppu |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Paristokotelo Malli 3AAA | 081506 3AAA |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081552 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081551 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081561 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081553 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081554 LR3 |
| Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081559 LR3 |