

**LED-taskulamppu sis. paristot, Väri: RED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081437 RED
GTIN	4062406087425
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.**

- **Vierimisenesto.**
- **Kumipäällysteinen painonappi.**

**Tarkennettavalla** valaisinpäällä.

Eri värejä.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tekninen kuvaus**

IP-suojausluokka	IP 54
Valovirta	250 lm
Valaisuaika porras 2	12 h
Kotelon väri	RED

Pään Ø	27 mm
Paristotyyppi	Micro, AAA
Valovirta, porras 2	100 lm
Valaisuaika	4 h
ATEX-vyöhyke	ei
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Lamppu	LED-moduuli
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Kokonaispituus	143 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Paristokotelo Malli 3AAA	081506 3AAA
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3