

**Garant**
**Trapetsi-käsikierretappisarja, pinnoittamaton, Tr: TR8X1,5**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130760 TR8X1,5
GTIN	4062406086947
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus**
**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstopissa pitkä ohjausosa**
- **Viimeistelytappi toleranssi H7**

**Huomautus:**

**Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.**

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän Ø	6,6 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteennousu	1,5 mm

Kierteen koko	8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi