

Garant**Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen esileikk.hamm., pinnoittamaton, Tr: TR8X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130770 TR8X1,5
GTIN	4062406086954
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstapissa pitkä ohjausosa**
- **Viimeistelytapin toleranssi H7**

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän Ø	6,6 mm
varren Ø D _s	6 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen koko	8

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

