

Garant
Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, Tr: TR8X1,5

Tilastiedot

Tilausnumero	130790 TR8X1,5
GTIN	4062406086978
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

- Ykköstapissa pitkä ohjausosa
- Viimeistelytapin toleranssi H7

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	6,6 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen koko	8

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi