

Garant**SNMG 120408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 9 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	100 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä