

## Garant

### Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/6Smm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	212910 66/6S
GTIN	4045197715302
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

### Malli:

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

### Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

### Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

## Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	45 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,8 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	66 mm

Kiinnitysreiän $\emptyset$	27 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 120408
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	111 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	130 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,85 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	44,5 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,39 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma $\kappa$	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219933