

Garant**Trapetsi-käsikierretappisarja, pinnoittamaton, Tr: TR10X2****Tilastiedot**

Tilausnumero	130760 TR10X2
GTIN	4062406086985
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstapissa pitkä ohjausosa**
- **Viimeistelytappi toleranssi H7**

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren $\varnothing D_s$: 7 mm

Varren nelikulmio \square : 5,5 mm

Alkureiän \varnothing : 8,2 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	8,2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	2 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm

Kierteen koko	10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi