

Garant**Trapetsi-käsikierretappisarja, pinnoittamaton, Tr: TR24X5****Tilastiedot**

Tilausnumero	130760 TR24X5
GTIN	4062406087579
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstapissa pitkä ohjausosa**
- **Viimeistelytappi toleranssi H7**

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 5 mm

Kokonaispituus L: 190 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	18 mm
Alkureiän Ø	19,25 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kokonaispituus L	190 mm

Kierteen koko	24
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käskierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi