

**Garant**
**Trapetsi-käsikierretappisarja, pinnoittamaton, Tr: TR10X3**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130760 TR10X3
GTIN	4062406086992
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus**
**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstapissa** pitkä ohjausosa
- **Viimeistelytappi** toleranssi H7

**Huomautus:**

**Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.**

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 7 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 5,5 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 7,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio $\square$	5,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän $\varnothing$	7,25 mm
Terien lkm Z	3
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kierteennousu	3 mm

Kierteen koko	10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi