

Garant**Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, Tr: TR22X5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130790 TR22X5
GTIN	4062406087869
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

- Ykköstopissa pitkä ohjausosa
- Viimeistelytapin toleranssi H7

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,25 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	5 mm
Alkureiän Ø	17,25 mm
varren Ø D _s	16 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	12 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen koko	22

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi