

Garant
Trapetsi-käsikierretappisarja, pinnoittamaton, Tr: TR14X3

Tilastiedot

Tilausnumero	130760 TR14X3
GTIN	4062406087517
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

- **Ykköstapissa pitkä ohjausosa**
- **Viimeistelytappi toleranssi H7**

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 130 mm

varren $\varnothing D_s$: 10 mm

Varren nelikulmio \square : 8 mm

Alkureiän \varnothing : 11,25 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio \square	8 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän \varnothing	11,25 mm
Kierteennousu	3 mm
Kokonaispituus L	130 mm
Lastu-urien määrä	3

Kierteen koko	14
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi